


BCG 20 SI-MD-55 SC085

Art.-Nr.: 10.01.06.04558




BCG 20 SI-MD-55 SC085

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	20.00

デザインデータ

属性	価値
高さ H	13.00 mm
d2	15.5 mm
スプリングストロークZ	3.0 mm
径 Ds	21.5 mm
径 Dmax(S)	25.0 mm



デザインデータ BCG 20 SI-MD-55 SC085



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
質量	2.00 g

コンポジットグリッパー SCG (S) 用吸着パッド

BCG 20 SI-MD-55 SC085



Art.-Nr.: 10.01.06.04558



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04558



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04558