


Art.-Nr.: 10.01.06.04560




BCG 40 SI-MD-55 SC095

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00

デザインデータ



属性	価値
高さ H	19.50 mm
d2	26.0 mm
スプリングストロークZ	6.5 mm
径 Ds	39.4 mm
径 Dmax(S)	42.0 mm

デザインデータ BCG 40 SI-MD-55 SC095



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
質量	8.00 g



コンポジットグリッパー SCG (S) 用吸着パッド

BCG 40 SI-MD-55 SC095



Art.-Nr.: 10.01.06.04560



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.04560



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.04560