


Art.-Nr.: 10.01.06.04573



BCG 20 NBR-ESD-55 SC085

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	20,00



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	13,00 mm
d2	15,5 mm
Federweg Z	3,0 mm
Durchmesser Ds	21,5 mm
Durchmesser Dmax(S)	25,0 mm

Konstruktionsdaten BCG 20 NBR-ESD-55 SC085



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Gewicht	2,00 g



Balgsauger für SCG(S)-Greifer

BCG 20 NBR-ESD-55 SC085



Art.-Nr.: 10.01.06.04573



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.06.04573



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04573