


Art.-Nr.: 10.01.06.04574



BCG 30 NBR-ESD-55 SC085

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	30,00



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	16,80 mm
d2	20,0 mm
Federweg Z	5,5 mm
Durchmesser Ds	29,5 mm
Durchmesser Dmax(S)	32,5 mm

Konstruktionsdaten BCG 30 NBR-ESD-55 SC085



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Gewicht	3,50 g



Balgsauger für SCG(S)-Greifer

BCG 30 NBR-ESD-55 SC085



Art.-Nr.: 10.01.06.04574



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.06.04574



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04574