



Art.-Nr.: 10.01.06.04575



BCG 40 NBR-ESD-55 SC095

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	40,00



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	19,50 mm
d2	26,0 mm
Federweg Z	6,5 mm
Durchmesser Ds	39,4 mm
Durchmesser Dmax(S)	42,0 mm

Konstruktionsdaten BCG 40 NBR-ESD-55 SC095



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Gewicht	8,00 g



Balgsauger für SCG(S)-Greifer

BCG 40 NBR-ESD-55 SC095



Art.-Nr.: 10.01.06.04575



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.06.04575



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04575