




SFB1 30 NBR-ESD-55 SC040

Technische Daten

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	30,00
Faltenanzahl	1,5



Konstruktionsdaten SFB1 30 NBR-ESD-55 SC040

Konstruktionsdaten

Höhe H2	4,70 mm
Höhe H	20,40 mm
Außendurchmesser D1	22,2 mm
Kopfdurchmesser Dk	13,0 mm
Innendurchmesser d1	10,4 mm
d2	9,9 mm
Innendurchmesser d	7,50 mm
Federweg Z	8,0 mm
Durchmesser Ds	30,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	31,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.04716

**Technische Daten**

Nippelfamilie	SC 040
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	20,0 mm
Abreißkraft	23,70 N
Saugkraft (-600mbar)	4,60 N
Volumen	2,883 cm ³
Baugröße	30,00
Faltenanzahl	1,5
Produktfamilie	SFB1

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Bestelldaten Zubehör 10.01.06.04716**

Typ		Artikelnummer
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.06.04716**

Typ		Artikelnummer
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

