

Сильфонные присоски (круглые)

SFB1 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04793




SFB1 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	20,00



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	31,50 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	5,0 mm
Диаметр Ds	20,0 mm
Диаметр Dmax(S)	21,0 mm
Резьба G1	G1/8-IG

Конструктивные данные SFB1 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04793

1

Сильфонные присоски (круглые)

SFB1 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04793



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Сила отрыва	10,50 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	2,10 N
Вес	6,6 g
Объем	1,200 cm ³
размер	20,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04793



Данные для заказа Запасные части 10.01.06.04793

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая) SFB1 20 NBR-ESD-55 SC040	10.01.06.04784
Соединитель Schmalz SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04793

2