

Ventosa a soffietto (tonda)

## SFB1 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04796




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00

SFB1 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	26,40 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	8,0 mm
Diametro Ds	30,0 mm
Diametro Dmax(S)	31,5 mm
Filettatura G1	G1/4-AG

Dati di costruzione SFB1 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04796](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04796)

1

Ventosa a soffiETTO (tonda)

## SFB1 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04796



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di strappo	23,70 N
Forza di presa (-600 mbar)	4,60 N
Peso	10,1 g
Volume	2,900 cm <sup>3</sup>
Misura	30,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.04796](http://www.schmalz.com/10.01.06.04796)



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.04796

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	SFB1 30 NBR-ESD-55 SC040	10.01.06.04716
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04796](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04796)