




SFB1 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG

Der Sauggreifer SFF / SFB1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SFF / SFB1, Anschlussnippel SC

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	30,00



Konstruktionsdaten SFB1 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	26,40 mm
Nenndurchmesser dn	4,10 mm
Gewindelänge LG1	10,0 mm
Schlüsselweite SW1	17,0 mm
Federweg Z	8,0 mm
Durchmesser Ds	30,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	31,5 mm
Gewinde G1	G1/4-AG



Balgsauggreifer (rund)

SFB1 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04796



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Abreißkraft	23,70 N
Saugkraft (-600mbar)	4,60 N
Gewicht	10,10 g
Volumen	2,900 cm ³
Baugröße	30,00
Faltenanzahl	1,5
Produktfamilie	SFB1

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.06.04796



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.06.04796

Typ	Artikelnummer
Balgsauger (rund)	10.01.06.04716
Schmalz-Connector	10.01.06.03414



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04796

2