


Art.-Nr.: 10.01.06.04899



SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG MOD

La ventosa SAOB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.



16.01.01.03426
SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG FO
(10.01.06.04900)

Dati di costruzione SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG MOD

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Numero di pieghe	1,5
Connessione	G1/4-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	73,30 mm
Larghezza B1	40,00 mm
Altezza H	36,00 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm
Larghezza ventosa Bs	40,60 mm
Ls	80,60 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.06.04899

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di strappo	131,70 N
Forza di presa (-600 mbar)	65,00 N
Peso	72,5 g
Forza laterale	152,8 N
Forza laterale superficie oleosa	73,6 N
Volume	21,800 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SAOB

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04899

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.04899**

Typ		codice articolo
Collegamento ventosa (rigida)	SAUG-ANB G1/4-AG 200 MOD	10.01.03.00343
Supporto universale	HTR-UNI 2N G19 140 MOD	10.01.03.00344
Collegamento ventosa (rigida)	SAUG-ANB G1/4-AG 140 MOD	10.01.03.00345
Collegamento ventosa (rigida)	SAUG-ANB G1/4-AG 80 MOD	10.01.03.00352
Supporto universale	HTR-UNI 2N G19 80 MOD	10.01.03.00353

