

SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG MOD

Art.-Nr.: 10.01.06.04900




Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	G1/4-IG

SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG MOD

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOB vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



16.01.01.03426
SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG FO
(10.01.06.04900)

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	98,80 mm
Genişlik B1	53,00 mm
Yükseklik H	41,90 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	11,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	12,0 mm
Vantuz genişliği Bs	55,10 mm
Ls	110,10 mm
Lmaks.(S)	114,00 mm
Bmax(S)	59,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG MOD


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04900

SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG MOD

Art.-Nr.: 10.01.06.04900



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	50,0 mm
Çekme kuvveti	233,50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	110,00 N
Ağırlık	138,00 g
Yanal kuvvet	299,2 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	123,6 N
Cilt	53,100 cm ³
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	SAOB

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04900



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.04900

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantısı (sert)	SAUG-ANB G1/4-AG 200 MOD
Üniversal tutucu	HTR-UNI 2N G19 140 MOD
Vantuz bağlantısı (sert)	SAUG-ANB G1/4-AG 140 MOD
Vantuz bağlantısı (sert)	SAUG-ANB G1/4-AG 80 MOD
Üniversal tutucu	HTR-UNI 2N G19 80 MOD

