

Art.-Nr.: 10.01.06.04952



SPB1 25 ED-65 NPT1/4-AG

Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	25,00
Número de pliegues	1,5
Rosca G1	NPT1/4"-MA

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo



Datos de diseño SPB1 25 ED-65 NPT1/4-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	27,00 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
d2	16,9 mm
Rosca G1	NPT1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	11,0 mm
Diámetro Ds	26,4 mm
Diámetro Dmax(S)	31,3 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.04952

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	23,40 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	14,90 N
Peso	7,10 g
Fuerza lateral	13,0 N
Volumen	5,254 cm ³
Tamaño	25,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SPB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04952

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.04952**

Typ	Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/4-AG 10.01.06.04922
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB1 25 ED-65 SC040 10.01.06.02453

