

Art.-Nr.: 10.01.06.05079



SPB4f 30 SI-HD NPT3/8-AG

Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Tamaño	30,00
Número de pliegues	4,5
Rosca G1	NPT3/8"-MA

La ventosa SPB4f (pieza elastomérica + boquilla de conexión) con estabilizador de bolsas integrado se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB4f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB4f, Schmalz-Connector

Accesorios disponibles: tamiz filtrante (tamiz redondo), abrazadera de tubo



Datos de diseño SPB4f 30 SI-HD NPT3/8-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	47,50 mm
Diámetro nominal dn	10,30 mm
d2	12,3 mm
Rosca G1	NPT3/8"-MA
Longitud de rosca LG1	10,4 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	11,0 mm
Diámetro Ds	30,7 mm
Diámetro Dmax(S)	32,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.05079

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Fuerza de arranque	21,20 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	12,80 N
Peso	21,60 g
Volumen	5,988 cm ³
Número de pliegues	4,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	8,50 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	4,30 N
Familia de productos	SPB4f

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05079

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.05079**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)	SPB4 30 SI-HD-65 SC080	10.01.06.03180

