

Art.-Nr.: 10.01.06.05085



SPB4f 40 SI-HD NPT1/4-AG

Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Tamaño	40,00
Número de pliegues	4,5
Rosca G1	NPT1/4"-MA

La ventosa SPB4f (pieza elastomérica + boquilla de conexión) con estabilizador de bolsas integrado se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB4f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB4f, Schmalz-Connector

Accesorios disponibles: tamiz filtrante (tamiz redondo), abrazadera de tubo



Datos de diseño SPB4f 40 SI-HD NPT1/4-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	59,50 mm
Diámetro nominal dn	8,00 mm
d2	15,3 mm
Rosca G1	NPT1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,2 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	18,0 mm
Diámetro Ds	39,7 mm
Diámetro Dmax(S)	42,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.05085

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Fuerza de arranque	23,80 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	20,40 N
Peso	26,20 g
Volumen	15,120 cm ³
Número de pliegues	4,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	13,60 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	6,80 N
Familia de productos	SPB4f

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05085

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.05085**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)	SPB4f 40 SI-HD-65 SC080	10.01.06.03448


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05085