

Art.-Nr.: 10.01.06.05149




SFB1 40 EPDM-45 NPT1/4-AG

La ventosa SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFB1, boquilla de conexión SC

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	40,00



Datos de diseño SFB1 40 EPDM-45 NPT1/4-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	35,70 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
d2	13,7 mm
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	10,0 mm
Diámetro Ds	40,0 mm
Diámetro Dmax(S)	42,0 mm
Rosca G1	NPT1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.05149

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Fuerza de arranque	39,90 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	8,80 N
Volumen	7,500 cm ³
Tamaño	40,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SFB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05149

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.05149**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 050 NPT1/4-AG MOD	10.01.06.04896
Ventosa de fuelle (redonda)	SFB1 40 EPDM-45 SC050	10.01.06.04378

