

ペローズ真空吸着パッド

SPB2 40 SI-55 P SO

Art.-Nr.: 10.01.06.05171



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	2.5
デザイン	ブッシュイン

SPB2 40 SI-55 P SO

ペローズ真空パッド SPB2-Pは、真空パッド単体またはスロットルバルブ付きパッドとしてご注文いただけます。

スペアパーツ: スロットルバルブ

アクセサリ: フィルターメッシュ

デザインデータ

属性	値
高さ H2	2.20 mm
高さ H	47.00 mm
外径 D1	43.5 mm
呼び径 dn	7.80 mm
内径d1	15.7 mm
d2	17.8 mm
内径d	12.50 mm
スプリングストrokeZ	20.0 mm
径 Ds	42.7 mm
高さ H3	7.20 mm

デザインデータ SPB2 40 SI-55 P SO



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.05171

1

Art.-Nr.: 10.01.06.05171

 **技術資料**

属性	価値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	75.0 mm
離脱力	40.00 N
吸着力 (-600mbar)	14.90 N
質量	18.20 g
ボリューム	22.000 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	SPB2

注記: 吸着力: 吸着力の値は、真空度-600 mbar、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です。

 **その他の資料**

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.01.06.05171