




Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	40.00
Körük Sayısı	4.5
Malzeme özellikleri	FDA
Bağlantı	G1/4-IG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSDC 40 SI-HD-65 G1/4-IG

Körüklü vantuz FSDC (vantuz + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- FSDC tipi vantuz - elastomer parça, farklı çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - farklı dişlerle mevcuttur



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	52.00 mm
Nominal çap dn	11.40 mm
d2	26.9 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	12.0 mm
Anahtar boyutu SW1	24.0 mm
Yay stroku Z	27.0 mm
Çap Ds	42.0 mm
Çap Dmax(S)	45.0 mm

Tasarım verileri FSDC 40 SI-HD-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.05237

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Çekme kuvveti	39.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	35.90 N
Cilt	30.600 cm ³
Boyut	40.00
Körük Sayısı	4.5
Malzeme özellikleri	FDA
Ürün ailesi	FSDC
Bağlantı	G1/4-IG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05237

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.05237**

Typ		Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FSDC 40 SI-HD-65 N059	10.01.06.04598
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N059 G3/8-AG	10.01.06.05231
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N059 G1/4-IG	10.01.06.04227

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05237