


Art.-Nr.: 10.01.06.05241



FGC 60 NBR-55 SC090

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	4.5
対応ニッブルファミリー	SC090



デザインデータ FGC 60 NBR-55 SC090

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	14.00 mm
高さ H	60.50 mm
外径 D1	60.0 mm
ヘッド径 Dk	34.0 mm
d2	41.5 mm
内径d	20.00 mm
スプリングストロークZ	32.0 mm
径 Ds	58.0 mm
径 Dmax(S)	61.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05241



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 090
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	80.00 N
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	4.5
製品ファミリー	FGC

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05241

