




PSPF 33 SI-30/55 SC080

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
サイズ	33.00
折りたたみ式本数	3.5
材質の硬度	55.0 Shore A
材質種類	FDA対応

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	13.00 mm
高さ H	40.00 mm
ヘッド径 Dk	21.0 mm
内径d1	19.6 mm
d2	14.0 mm
内径d	16.00 mm
スプリングストロークZ	14.5 mm
径 Ds	33.0 mm
高さ H3	14.40 mm
径 Dmax(S)	33.5 mm



デザインデータ PSPF 33 SI-30/55 SC080

Art.-Nr.: 10.01.06.05502



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	24.00 N
ポリウム	7.500 cm ³
サイズ	33.00
折りたたみ式本数	3.5
材質の硬度	55.0 Shore A
製品ファミリー	PSPF
材質種類	FDA対応

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05502

