Ventouse à soufflets (ronde)

PSPF 33 SI-30/55 SC080

Art.-Nr.: 10.01.06.05502

PSPF 33 SI-30/55 SC080

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	30,0 Shore A
Taille	33,00
Nombre de soufflets	3,5
Dureté de la matière	55,0 Shore A
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA



Données de construction PSPF 33 SI-30/55 SC080

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	13,00 mm
Hauteur H	40,00 mm
Diamètre de la tête Dk	21,0 mm
Diamètre intérieur d1	19,6 mm
d2	14,0 mm
Diamètre intérieur d	16,00 mm
Allongement du ressort Z	14,5 mm
Diamètre Ds	33,0 mm
Hauteur H3	14,40 mm
Diamètre Dmax(S)	33,5 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ventouse à soufflets (ronde)

PSPF 33 SI-30/55 SC080

Art.-Nr.: 10.01.06.05502

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	30,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	24,00 N
Volume	7,500 cm^3
Taille	33,00
Nombre de soufflets	3,5
Dureté de la matière	55,0 Shore A
Famille de produits	PSPF
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.06.05502**

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr