


Art.-Nr.: 10.01.06.05530



SDC1 70 PU 30/60 G3/8-AG

La ventosa SDC1, disponible en varios diámetros, se suministra con la boquilla de conexión montada.



Datos de diseño SDC1 70 PU 30/60 G3/8-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Tamaño	70,00
Número de pliegues	1,5
Dureza del material	60,0 Shore A
Conexión	G3/8-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	36,50 mm
Diámetro exterior D1	74,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	50,0 mm
Diámetro nominal dn	9,80 mm
d2	24,0 mm
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	8,0 mm
Recorrido de resorte Z	18,0 mm
Diámetro Ds	70,0 mm
Altura H3	18,50 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05530

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de arranque	167,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	75,40 N
Volumen	52,000 cm ³
Tamaño	70,00
Temperatura resistencia	55,0 °C
Número de pliegues	1,5
Dureza del material	60,0 Shore A
Conexión	G3/8-AG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05530

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.05530**

Typ	n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N044 G3/8-AG DN800
	10.01.06.03372


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05530