




SDC2 40 PU 30/60 G1/4-AG

Der Sauggreifer SDC2, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit montiertem Anschlussnippel geliefert.



Konstruktionsdaten SDC2 40 PU 30/60 G1/4-AG

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A]	30,0 Shore A
Baugröße	40,00
Faltenanzahl	2,5
Materialhärte	60,0 Shore A
Anschluss	G1/4-AG

### Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	28,40 mm
Außendurchmesser D1	34,0 mm
Kopfdurchmesser Dk	22,0 mm
Nenndurchmesser dn	5,00 mm
d2	17,0 mm
Gewindelänge LG1	9,0 mm
Schlüsselweite SW1	19,0 mm
Federweg Z	14,0 mm
Durchmesser Ds	40,0 mm
Höhe H3	11,50 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.05533

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A]	30,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	15,0 mm
Abreißkraft	50,00 N
Saugkraft (-600mbar)	13,60 N
Volumen	9,700 cm <sup>3</sup>
Baugröße	40,00
Temperaturbeständigkeit	55,0 °C
Faltenanzahl	2,5
Materialhärte	60,0 Shore A
Anschluss	G1/4-AG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.01.06.05533](http://www.schmalz.com/10.01.06.05533)

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.06.05533**

Typ	Artikelnummer
Balgsauger 2K (rund)	10.01.06.03367
Saugeranschlussnippel	10.01.06.03371

