ベローズ吸着パッド2K（丸型）

SDC1 20 PU 30/60 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.05536

SDC1 20 PU 30/60 G1/8-AG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	1.5
材質の硬度	60.0 Shore A
接続	G1/8-AG

様々な径で利用可能な真空パッドのSDC1は、接続ニップルが組み立てられた状態で供給されます。



デザインデータ SDC1 20 PU 30/60 G1/8-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	23.00 mm
外径 D1	22.0 mm
ヘッド径 Dk	12.0 mm
呼び径 dn	4.00 mm
d2	10.0 mm
グリッパーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	13.0 mm
スプリングストロークZ	7.5 mm
径 Ds	20.0 mm
高さ H3	7.00 mm

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ吸着パッド2K（丸型）

SDC1 20 PU 30/60 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.05536

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
ホース径（推奨） d	6.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	10.0 mm
離脱力	12.60 N
吸着力（-600mbar）	4.70 N
ボリューム	2.000 cm^3
サイズ	20.00
温度耐性	55.0 °C
折りたたみ式本数	1.5
材質の硬度	60.0 Shore A
接続	G1/8-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと： **www.schmalz.co.jp/10.01.06.05536**

スペアパーツの注文データ 10.01.06.05536

Typ		製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N042 G1/8-AG DN400	10.01.06.03370
ベローズ吸盤2K（丸型）	SDC1 20 PU 30/60 N042	10.01.06.04048

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp