




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	30,0 Shore A
Taille	33,00
Nombre de soufflets	3,5
Dureté de la matière	55,0 Shore A
Raccord de vide	G3/8"-F

PSPF 33 SI-30/55 G3/8-IG

La ventouse à soufflet PSPF (partie élastomère + élément de liaison) est livrée montée. Le produit se compose de :

- Ventouse de type PSPF - partie élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC - disponible avec différents filetages



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	57,50 mm
Diamètre nominal dn	11,00 mm
d2	14,0 mm
Filetage G1	G3/8-IG
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	14,5 mm
Diamètre Ds	33,0 mm
Diamètre Dmax(S)	33,5 mm

Données de construction PSPF 33 SI-30/55 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.05592

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Force d'aspiration (-600mbar)	24,00 N
Volume	7,500 cm ³
Taille	33,00
Nombre de soufflets	3,5
Famille de produits	PSPF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05592

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.05592**

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	PSPF 33 SI-30/55 SC080	10.01.06.05502
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-IG	10.01.06.02594

