




PSPF 33 SI-30/55 G3/8-IG

ペローズ真空パッド PSPF (パッドゴム+接続ニッブル) は、組み立てた状態で納入されます。製品の構成は、以下の通りです。

- 真空パッド (ゴムのみ) PSPF
- 接続ニッブル (取付ネジ) SC



デザインデータ PSPF 33 SI-30/55 G3/8-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
サイズ	33.00
折りたたみ式本数	3.5
材質の硬度	55.0 Shore A
真空接続口	G3/8"-F

デザインデータ

属性	価値
高さ H	57.50 mm
呼び径 dn	11.00 mm
d2	14.0 mm
スレッドG1	G3/8-IG
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	14.5 mm
径 Ds	33.0 mm
径 Dmax(S)	33.5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05592



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
吸着力 (-600mbar)	24.00 N
ボリューム	7.500 cm ³
サイズ	33.00
折りたたみ式本数	3.5
製品ファミリー	PSPF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05592



スペアパーツの注文データ 10.01.06.05592

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	PSPF 33 SI-30/55 SC080 10.01.06.05502
シュマルツコネクタ	SC 080 G3/8-IG 10.01.06.02594

