




PSPF 33 SI-30/55 G3/8-IG

La ventosa a soffietto PSPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita assemblata. Il prodotto è composto da:

- Ventosa tipo PSPF - parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento tipo SC - disponibile con diverse filettature



Dati di costruzione PSPF 33 SI-30/55 G3/8-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	30,0 Shore A
Misura	33,00
Numero di pieghe	3,5
Durezza del materiale	55,0 Shore A
Attacco del vuoto	G3/8"-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	57,50 mm
Diametro nominale dn	11,00 mm
d2	14,0 mm
Filettatura G1	G3/8-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	14,5 mm
Diametro Ds	33,0 mm
Diametro Dmax(S)	33,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05592

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Forza di presa (-600 mbar)	24,00 N
Volume	7,500 cm ³
Misura	33,00
Numero di pieghe	3,5
Famiglia di prodotti	PSPF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.05592

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.05592**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (tonda)	PSPF 33 SI-30/55 SC080	10.01.06.05502
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-IG	10.01.06.02594

