




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	30,0 Shore A
Misura	43,00
Numero di pieghe	3,5
Durezza del materiale	55,0 Shore A
Attacco del vuoto	G1/4"-AG

PSPF 43 SI-30/55 G1/4-AG

La ventosa a soffietto PSPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita assemblata. Il prodotto è composto da:

- Ventosa tipo PSPF - parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento tipo SC - disponibile con diverse filettature



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	54,10 mm
Diametro nominale dn	8,00 mm
d2	18,2 mm
Filettatura G1	G1/4-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	19,3 mm
Diametro Ds	43,0 mm
Diametro Dmax(S)	43,5 mm

Dati di costruzione PSPF 43 SI-30/55 G1/4-AG

Ventosa a soffietto (tonda)

PSPF 43 SI-30/55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.05597



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Forza di presa (-600 mbar)	40,00 N
Volume	16,651 cm ³
Misura	43,00
Numero di pieghe	3,5
Famiglia di prodotti	PSPF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.05597



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.05597

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (tonda)	PSPF 43 SI-30/55 SC080	10.01.06.05244
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05597