




PSPF 43 SI-30/55 G1/4-IG

La ventouse à soufflet PSPF (partie élastomère + élément de liaison) est livrée montée. Le produit se compose de :

- Ventouse de type PSPF - partie élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC - disponible avec différents filetages



Données de construction PSPF 43 SI-30/55 G1/4-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	30,0 Shore A
Taille	43,00
Nombre de soufflets	3,5
Dureté de la matière	55,0 Shore A
Raccord de vide	G1/4"-F

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	64,10 mm
Diamètre nominal dn	11,00 mm
d2	18,2 mm
Filetage G1	G1/4-IG
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	19,3 mm
Diamètre Ds	43,0 mm
Diamètre Dmax(S)	43,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05598

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Force d'aspiration (-600mbar)	40,00 N
Volume	16,651 cm ³
Taille	43,00
Nombre de soufflets	3,5
Famille de produits	PSPF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05598

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.05598**

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	PSPF 43 SI-30/55 SC080	10.01.06.05244
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271

