




PSPF 53 SI-30/55 G1/4-AG

La ventosa a soffietto PSPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita assemblata. Il prodotto è composto da:

- Ventosa tipo PSPF - parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento tipo SC - disponibile con diverse filettature



Dati di costruzione PSPF 53 SI-30/55 G1/4-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	30,0 Shore A
Misura	53,00
Numero di pieghe	3,5
Durezza del materiale	55,0 Shore A
Attacco del vuoto	G1/4"-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	63,50 mm
Diametro nominale dn	8,00 mm
d2	22,4 mm
Filettatura G1	G1/4-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	27,0 mm
Freccia elastica Z	25,3 mm
Diametro Ds	53,0 mm
Diametro Dmax(S)	54,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05605

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Forza di presa (-600 mbar)	61,00 N
Volume	31,854 cm ³
Misura	53,00
Numero di pieghe	3,5
Famiglia di prodotti	PSPF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.05605

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.05605**

Typ		Numero articolo
Ventosa a soffietto (tonda)	PSPF 53 SI-30/55 SC090	10.01.06.05505
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793

