

Art.-Nr.: 10.01.06.05607




技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	3.5
材質の硬度	55.0 Shore A
真空接続口	G3/8-M

PSPF 53 SI-30/55 G3/8-AG

ベローズ真空パッド PSPF (パッドゴム+接続ニップル) は、組み立てた状態で納入されます。製品の構成は、以下の通りです。

- 真空パッド (ゴムのみ) PSPF
- 接続ニップル (取付ネジ) SC



デザインデータ

高さ H	63.50 mm
呼び径 dn	10.30 mm
d2	22.4 mm
スレッドG1	G3/8-AG
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	27.0 mm
スプリングストロークZ	25.3 mm
径 Ds	53.0 mm
径 Dmax(S)	54.5 mm

デザインデータ PSPF 53 SI-30/55 G3/8-AG



ベローズ吸着パッド (丸型)

PSPF 53 SI-30/55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.05607

技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
吸着力 (-600mbar)	61.00 N
ポリウム	31.854 cm ³
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	3.5
製品ファミリー	PSPF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

発注データ スペアパーツ 10.01.06.05607

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	PSPF 53 SI-30/55 SC090	10.01.06.05505
シュマルツコネクタ	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791