




PSPF 53 SI-30/55 G3/8-AG

La ventosa de fuelle PSPF (pieza de elastómero + elemento de unión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa tipo PSPF - pieza de elastómero, disponible en diferentes diámetros
- Elemento de conexión tipo SC - disponible con diferentes roscas



Datos de diseño PSPF 53 SI-30/55 G3/8-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Tamaño	53,00
Número de pliegues	3,5
Dureza del material	55,0 Shore A
Conexión de vacío	G3/8"-MA

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	63,50 mm
Diámetro nominal dn	10,30 mm
d2	22,4 mm
Rosca G1	G3/8-AG
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	27,0 mm
Recorrido de resorte Z	25,3 mm
Diámetro Ds	53,0 mm
Diámetro Dmax(S)	54,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05607

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	61,00 N
Volumen	31,854 cm ³
Tamaño	53,00
Número de pliegues	3,5
Familia de productos	PSPF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05607

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.05607**

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	PSPF 53 SI-30/55 SC090	10.01.06.05505
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791

