

Art.-Nr.: 10.01.06.05608




## 技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	3.5
材質の硬度	55.0 Shore A
真空接続口	G3/8"-F

PSPF 53 SI-30/55 G3/8-IG

ベローズ真空パッド PSPF (パッドゴム+接続ニップル) は、組み立てた状態で納入されます。製品の構成は、以下の通りです。

- 真空パッド (ゴムのみ) PSPF
- 接続ニップル (取付ネジ) SC



## デザインデータ

高さ H	77.50 mm
呼び径 dn	15.00 mm
d2	22.4 mm
スレッドG1	G3/8-IG
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	27.0 mm
スプリングストロークZ	25.3 mm
径 Ds	53.0 mm
径 Dmax(S)	54.5 mm

デザインデータ PSPF 53 SI-30/55 G3/8-IG



ベローズ吸着パッド（丸型）

## PSPF 53 SI-30/55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.05608



### 技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
吸着力 (-600mbar)	61.00 N
ポリウム	31.854 cm <sup>3</sup>
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	3.5
製品ファミリー	PSPF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



### 発注データ スペアパーツ 10.01.06.05608

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	PSPF 53 SI-30/55 SC090	10.01.06.05505
シュマルツコネクタ	SC 090 G3/8-IG	10.01.06.03274



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05608](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05608)