




FSGC 40 NBR-55 G1/4-IG

Der Sauggreifer FSGC (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Sauger vom Typ FGC – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Anbindungselement vom Typ SC – verfügbar mit verschiedenen Gewinden



Konstruktionsdaten FSGC 40 NBR-55 G1/4-IG

Technische Daten

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	40,00
Faltenanzahl	4,5
Vakuum-Anschluss	G1/4"-IG
Nippelwerkstoff	Aluminium

Konstruktionsdaten

Höhe H	64,50 mm
Außendurchmesser D1	39,0 mm
Nenndurchmesser dn	11,00 mm
d2	27,5 mm
Gewinde G1	G1/4-IG
Gewindelänge LG1	12,0 mm
Schlüsselweite SW1	22,0 mm
Federweg Z	25,0 mm
Durchmesser Ds	39,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	41,0 mm
Vakuum-Anschluss	G1/4"-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.05653

**Technische Daten**

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	35,00 N
Volumen	29,100 cm ³
Baugröße	40,00
Faltenanzahl	4,5
Produktfamilie	FSGC
Nippelwerkstoff	Aluminium
Abreißkraft (real)	37,00 N

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben
 Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.06.05653**

Typ		Artikelnummer
Balgsauger (rund)	FSGC 40 NBR-55 SC080	10.01.06.04863
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271

