




FSGC 40 NBR-55 G3/8-IG

真空パッド FSGCは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FGC: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ



デザインデータ FSGC 40 NBR-55 G3/8-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	4.5
真空接続口	G3/8"-F
ニッブル材質	アルミ

デザインデータ

属性	価値
高さ H	64.50 mm
外径 D1	39.0 mm
呼び径 dn	11.00 mm
d2	27.5 mm
スレッドG1	G3/8-IG
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	25.0 mm
径 Ds	39.0 mm
径 Dmax(S)	41.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05655



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径（推奨） d	9.0 mm
吸着力（-600mbar）	35.00 N
ボリウム	29.100 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	4.5
製品ファミリー	FSGC
ニッブル材質	アルミ
離脱力（リアル）	37.00 N

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05655



スペアパーツの注文データ 10.01.06.05655

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	FGC 40 NBR-55 SC080 10.01.06.04863
シュマルツコネクタ	SC 080 G3/8-IG 10.01.06.02594

