


Art.-Nr.: 10.01.06.05669



SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Longitud L1	17,90 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de montaje	12,00 mm

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	17,90 mm
Longitud L2	3,90 mm
Longitud L	12,00 mm
Diámetro exterior D2	4,7 mm
Diámetro exterior D	5,50 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Longitud L3	2,00 mm

Datos de diseño SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	4,50 g
Material	Aluminio



Boquillas de conexión de ventosa

SA-NIP N062 G1/8-IG DN350



Art.-Nr.: 10.01.06.05669



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05669



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05669