


Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSGA 8 SI-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.05728



Teknik veriler


Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	8,00
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	M3-M
Vakum bağlantısı	M3-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu

FSGA 8 SI-55 M3-AG

Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- FGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri

Yükseklik H	13,80 mm
Nominal çap dn	1,00 mm
d2	3,5 mm
Diş G1	M3-M
Diş uzunluğu LG1	3,0 mm
Anahtar boyutu SW1	5,0 mm
Yay stroku Z	3,6 mm
Çap Ds	8,0 mm
Çap Dmax(S)	9,7 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri FSGA 8 SI-55 M3-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05728

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
FSGA 8 SI-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.05728



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	4,0 mm
Çekme kuvveti	1,70 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0,58 N
Cilt	0,169 cm ³
Boyut	8,00
Körük Sayısı	1,5
Ürün ailesi	FSGA
Bağlantı	M3-AG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.05728

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FSGA 8 SI-55 N063 10.01.06.05253
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N063 M3-AG DN100 10.01.06.05727



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05728