




SDC2 60 PU 30/60 G1/4-AG

La ventosa SDC2 , disponibile in vari diametri, viene fornita con il nipplo di collegamento ventosa assemblato.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	30,0 Shore A
Misura	60,00
Numero di pieghe	2,5
Durezza del materiale	60,0 Shore A
Connessione	G1/4-AG



Dati di costruzione SDC2 60 PU 30/60 G1/4-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	48,20 mm
Diametro esterno D1	51,0 mm
Diametro della testa Dk	32,7 mm
Diametro nominale dn	8,00 mm
d2	27,5 mm
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	24,0 mm
Freccia elastica Z	18,5 mm
Diametro Ds	55,0 mm
Altezza H3	17,30 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05752

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	30,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di strappo	75,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	35,60 N
Volume	34,000 cm ³
Misura	60,00
Resistenza alla temperatura	55,0 °C
Numero di pieghe	2,5
Durezza del materiale	60,0 Shore A
Connessione	G1/4-AG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.05752

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.05752**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto 2C (tondo)	SDC2 60 PU 30/60 N044	10.01.06.05527
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N044 G1/4-AG DN800	10.01.06.05750

