


Art.-Nr.: 10.01.06.05753



SDC1 50 PU 30/60 G1/4-AG

La ventosa SDC1, disponible en varios diámetros, se suministra con la boquilla de conexión montada.



Datos de diseño SDC1 50 PU 30/60 G1/4-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	1,5
Dureza del material	60,0 Shore A
Conexión	G1/4-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	35,20 mm
Diámetro exterior D1	52,5 mm
Diámetro de la cabeza Dk	28,0 mm
Diámetro nominal dn	8,00 mm
d2	30,0 mm
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	24,0 mm
Recorrido de resorte Z	13,5 mm
Diámetro Ds	50,0 mm
Altura H3	15,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.05753

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	25,0 mm
Fuerza de arranque	93,30 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	42,40 N
Volumen	20,500 cm ³
Tamaño	50,00
Temperatura resistencia	55,0 °C
Número de pliegues	1,5
Dureza del material	60,0 Shore A
Conexión	G1/4-AG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05753

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.05753**

Typ	n
Ventosa de fuelle 2C (redonda)	SDC1 50 PU 30/60 N044 10.01.06.04051
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N044 G1/4-AG DN800 10.01.06.05750

