




## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	12,00
Nombre de soufflets	1,5
Applications	Plaque de tôle / métal

FGA 12 HT1-60 N016



## Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	13,80 mm
Diamètre extérieur D1	11,1 mm
Diamètre de la tête Dk	8,3 mm
d2	4,3 mm
Diamètre intérieur d	4,80 mm
Allongement du ressort Z	5,0 mm
Diamètre Ds	10,1 mm
Hauteur H3	6,10 mm
Diamètre Dmax(S)	12,0 mm

Données de construction FGA 12 HT1-60 N016



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.05776](http://www.schmalz.com/10.01.06.05776)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05776](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05776)