


FGA 20 HT1-60 N016

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 高温材質 HT1     |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ          | 20.00        |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |
| アプリケーション     | 板金 / 金属      |



デザインデータ FGA 20 HT1-60 N016

## デザインデータ

| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H2       | 3.80 mm  |
| 高さ H        | 13.80 mm |
| 外径 D1       | 18.3 mm  |
| ヘッド径 Dk     | 10.0 mm  |
| d2          | 10.1 mm  |
| 内径d         | 4.80 mm  |
| スプリングストロークZ | 5.0 mm   |
| 径 Ds        | 16.7 mm  |
| 高さ H3       | 5.80 mm  |
| 径 Dmax(S)   | 20.0 mm  |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.05777](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.05777)