




SAOXB 40x20 ED-85 SC042

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
折りたたみ式本数	1.5
サイズ (LxW)	40x20

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	39.50 mm
幅B1	19.60 mm
高さ H2	1.50 mm
高さ H	18.40 mm
グリッパーの長さ Lk	25.50 mm
スプリングストロークZ	7.5 mm
真空パッド幅 Bs	20.00 mm
Ls	40.00 mm
Lmax.(S)	43.00 mm
Bmax(S)	24.00 mm
著	19.00 mm
グリッパーの長さ L2	29.20 mm
幅B2	9.20 mm

デザインデータ SAOXB 40x20 ED-85 SC042

ベローズ真空パッド(長円)

SAOXB 40x20 ED-85 SC042



Art.-Nr.: 10.01.06.05780



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
製品ファミリー	SAOXB
注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。	



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05780



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.05780