




SAOXB 80x40 ED-85 SC043

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
折りたたみ式本数	1.5
サイズ (LxW)	80x40

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	78.80 mm
幅B1	39.00 mm
高さ H2	1.50 mm
高さ H	28.70 mm
グリッパーの長さ Lk	88.80 mm
スプリングストロークZ	14.0 mm
真空パッド幅 Bs	39.00 mm
Ls	80.00 mm
Lmax.(S)	84.00 mm
Bmax(S)	46.00 mm
著	23.00 mm
グリッパーの長さ L2	63.00 mm
幅B2	23.00 mm

デザインデータ SAOXB 80x40 ED-85 SC043

ベローズ真空パッド(長円)

SAOXB 80x40 ED-85 SC043



Art.-Nr.: 10.01.06.05782



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
製品ファミリー	SAOXB
注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。	



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05782



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.05782