

Art.-Nr.: 10.01.06.05985



SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Nombre de soufflets	1,5
Dimension (Lxl)	40x20
Matière de l'insert	Aluminium

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	39,50 mm
Largeur B1	19,60 mm
Hauteur H	32,50 mm
Diamètre nominal dn	4,50 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	7,5 mm
Largeur de la ventouse Bs	20,00 mm
Ls	40,00 mm
Taille de la clé SW3	5,0 mm
Lmax.(S)	43,00 mm
Bmax(S)	24,00 mm
Longueur L2	29,20 mm
Largeur B2	9,20 mm

Données de construction SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.05985

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	8,0 mm
Force de rupture	27,30 N
Force d'aspiration (-600mbar)	14,30 N
Force latérale	10,8 N
Force latérale surface huileuse	14,7 N
Volume	4,600 cm ³
Nombre de soufflets	1,5
Surface de ventouse effective	6,67 mm ²
Famille de produits	SAOXB
Dimension (Lxl)	40x20
Matière de l'insert	Aluminium

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05985

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.05985**

Typ	Nombre d'article
Ventouse à soufflet (ovale)	10.01.06.05780

