

Art.-Nr.: 10.01.06.05988




SAOXB 40x20 ED-85 NPT3/8-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Número de pliegues	1,5
Dimensión (LxAn)	40x20
Material de la boquilla	Latón

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	39,50 mm
Anchura B1	19,60 mm
Altura H	32,50 mm
Diámetro nominal dn	4,50 mm
Rosca G1	NPT3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	7,5 mm
Anchura de ventosa Bs	20,00 mm
Ls	40,00 mm
Tamaño de la llave SW3	5,0 mm
Lmáx.(S)	43,00 mm
Bmáx(S)	24,00 mm
Longitud L2	29,20 mm
Anchura B2	9,20 mm



Datos de diseño SAOXB 40x20 ED-85 NPT3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.05988

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	8,0 mm
Fuerza de arranque	27,30 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	14,30 N
Fuerza lateral	10,8 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	14,7 N
Volumen	4,600 cm ³
Número de pliegues	1,5
Superficie de ventosa efectiva	6,67 mm ²
Familia de productos	SAOXB
Dimensión (LxAn)	40x20
Material de la boquilla	Latón

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05988

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.05988**

Typ	Número de artículo
Ventosa de fuelle (ovalada)	SAOXB 40x20 ED-85 SC042 10.01.06.05780

