

Ventosa de fuelle (ovalada)

## SAOXB 40x20 ED-85 RA MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.05989




SAOXB 40x20 ED-85 RA MOD

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor        |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Número de pliegues            | 1,5          |
| Dimensión (LxAn)              | 40x20        |
| Material de la boquilla       | Aluminio     |

### Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Longitud L1            | 39,50 mm |
| Anchura B1             | 19,60 mm |
| Altura H               | 26,00 mm |
| Diámetro nominal dn    | 4,50 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 7,5 mm   |
| Longitud L4            | 31,80 mm |
| Anchura de ventosa Bs  | 20,00 mm |
| Ls                     | 40,00 mm |
| Tamaño de la llave SW3 | 5,0 mm   |
| Lmáx.(S)               | 43,00 mm |
| Bmax(S)                | 24,00 mm |
| Longitud L2            | 29,20 mm |
| Anchura B2             | 9,20 mm  |



Datos de diseño SAOXB 40x20 ED-85 RA MOD



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05989](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05989)

Art.-Nr.: 10.01.06.05989

**Datos técnicos**

| Atributo                           | Valor                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa                | Elastodur ED          |
| Dureza del material [Shore A]      | 85,0 Shore A          |
| Radio de la pieza mín. (convexo)   | 8,0 mm                |
| Fuerza de arranque                 | 27,30 N               |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)   | 14,30 N               |
| Fuerza lateral                     | 10,8 N                |
| Fuerza lateral superficie aceitosa | 14,7 N                |
| Volumen                            | 4,600 cm <sup>3</sup> |
| Número de pliegues                 | 1,5                   |
| Superficie de ventosa efectiva     | 6,67 mm <sup>2</sup>  |
| Familia de productos               | SAOXB                 |
| Dimensión (LxAn)                   | 40x20                 |
| Material de la boquilla            | Aluminio              |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.05989](http://www.schmalz.com/10.01.06.05989)

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.05989**

| Typ                         | Número de artículo                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Ventosa de fuelle (ovalada) | SAOXB 40x20 ED-85 SC042<br>10.01.06.05780 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05989](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05989)