




SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-AG MOD

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
折りたたみ式本数	1.5
サイズ (LxW)	40x20
ニップル材質	アルミ



デザインデータ SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-AG MOD

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	39.50 mm
幅B1	19.60 mm
高さ H	24.90 mm
呼び径 dn	4.50 mm
スレッドG1	G3/8"-M
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	19.0 mm
スパナサイズ SW2	5.0 mm
スプリングストロークZ	7.5 mm
真空パッド幅 Bs	20.00 mm
Ls	40.00 mm
スパナサイズ SW3	5.0 mm
Lmax.(S)	43.00 mm
Bmax(S)	24.00 mm
グリッパーの長さ L2	29.20 mm
幅B2	9.20 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05997

 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	8.0 mm
離脱力	27.30 N
吸着力 (-600mbar)	14.30 N
水平方向の力	10.8 N
水平方向の力 油性表面	14.7 N
ボリューム	4.600 cm ³
折りたたみ式本数	1.5
有効吸着面積	6.67 mm ²
製品ファミリー	SAOXB
サイズ (LxW)	40x20
ニップル材質	アルミ

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05997

 発注データ スペアパーツ 10.01.06.05997

Typ	本数
ベローズ真空パッド(長円)	SAOXB 40x20 ED-85 SC042 10.01.06.05780

