

Art.-Nr.: 10.01.06.06010




SAOXB 60x30 ED-85 G1/4-AG MOD

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Numero di pieghe	1,5
Dimensione (lxl)	60x30
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	59,20 mm
Larghezza B1	29,50 mm
Altezza H	30,50 mm
Diametro nominale dn	4,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	5,0 mm
Freccia elastica Z	10,5 mm
Larghezza ventosa Bs	30,00 mm
Ls	60,00 mm
Misura della chiave SW3	5,0 mm
Lmax.(S)	63,00 mm
Bmax(S)	34,00 mm
Lunghezza L2	45,60 mm
Larghezza B2	15,60 mm



Dati di costruzione SAOXB 60x30 ED-85 G1/4-AG MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.06010

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	15,0 mm
Forza di strappo	62,50 N
Forza di presa (-600 mbar)	37,40 N
Forza laterale	31,5 N
Forza laterale superficie oleosa	36,2 N
Volume	13,700 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Superficie di aspirazione efficace	14,78 mm ²
Famiglia di prodotti	SAOXB
Dimensione (lxl)	60x30
Materiale del nipplo	Alluminio

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.06010

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.06010**

Typ	Numero articolo
Ventosa a soffiETTO (ovale)	SAOXB 60x30 ED-85 SC043 10.01.06.05781

