

Ventosa a soffiETTO (ovale)

SAOXB 80x40 ED-85 G1/4-AG


Art.-Nr.: 10.01.06.06014



SAOXB 80x40 ED-85 G1/4-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Numero di pieghe	1,5
Dimensione (lxl)	80x40
Materiale del nipplo	Alluminio



Dati di costruzione SAOXB 80x40 ED-85 G1/4-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	78,80 mm
Larghezza B1	39,00 mm
Altezza H	34,20 mm
Diametro nominale dn	4,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	5,0 mm
Freccia elastica Z	14,0 mm
Larghezza ventosa Bs	39,00 mm
Ls	80,00 mm
Misura della chiave SW3	5,0 mm
Lmax.(S)	84,00 mm
Bmax(S)	46,00 mm
Lunghezza L2	63,00 mm
Larghezza B2	23,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.06014

Art.-Nr.: 10.01.06.06014

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	17,5 mm
Forza di strappo	96,60 N
Forza di presa (-600 mbar)	76,10 N
Forza laterale	42,8 N
Forza laterale superficie oleosa	50,4 N
Volume	30,900 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Superficie di aspirazione efficace	26,52 mm ²
Famiglia di prodotti	SAOXB
Dimensione (lxl)	80x40
Materiale del nipplo	Alluminio

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.06014

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.06014**

Typ	Numero articolo
Ventosa a soffiETTO (ovale)	SAOXB 80x40 ED-85 SC043 10.01.06.05782

