

Art.-Nr.: 10.01.06.06027




SAOXB 80x40 ED-85 G3/8-AG MOD

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Numero di pieghe	1,5
Dimensione (lxl)	80x40
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	78,80 mm
Larghezza B1	39,00 mm
Altezza H	35,20 mm
Diametro nominale dn	4,50 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	19,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	5,0 mm
Freccia elastica Z	14,0 mm
Larghezza ventosa Bs	39,00 mm
Ls	80,00 mm
Misura della chiave SW3	5,0 mm
Lmax.(S)	84,00 mm
Bmax(S)	46,00 mm
Lunghezza L2	63,00 mm
Larghezza B2	23,00 mm



Dati di costruzione SAOXB 80x40 ED-85 G3/8-AG MOD



Art.-Nr.: 10.01.06.06027

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	17,5 mm
Forza di strappo	96,60 N
Forza di presa (-600 mbar)	76,10 N
Forza laterale	42,8 N
Forza laterale superficie oleosa	50,4 N
Volume	30,900 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Superficie di aspirazione efficace	26,52 mm ²
Famiglia di prodotti	SAOXB
Dimensione (lxl)	80x40
Materiale del nipplo	Alluminio

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.06027

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.06027**

Typ	Numero articolo
Ventosa a soffiETTO (ovale)	SAOXB 80x40 ED-85 SC043 10.01.06.05782

