

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG FP200




Art.-Nr.: 10.01.06.06329



FSGA 33 NK-45 G1/4-AG FP200

様々な径で利用可能なペローズ真空パッドは、任意で接着シールリング付きで納入されます。



デザインデータ FSGA 33 NK-45 G1/4-AG FP200

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	33.00
折りたたみ式本数	1.5
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	フライトピン200付き
ニップル材質	アルミ

デザインデータ

属性	価値
高さ H	31.00 mm
呼び径 dn	1.90 mm
d2	17.0 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	30.0 mm
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	フライトピン200付き
径 Dmax(S)	38.0 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.06329

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG FP200



Art.-Nr.: 10.01.06.06329



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	40.0 mm
離脱力	39.60 N
吸着力 (-600mbar)	12.60 N
質量	16.00 g
サイズ	33.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.06329



発注データ スペアパーツ 10.01.06.06329

Typ		本数
ペローズ真空吸着パッド	FGA 33 NK-45 N018	10.01.06.00426
	SVN-FP-200 G1/4-AG N018	10.05.03.00412
	FP 200	10.05.04.00174



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.06329